



Beschrijving:

Verrijdbare rekken 1030 x 1155 mm zonder uitrusting, uit stabiel, gepoedercoat staal, tweezijdig met 14 inhaakrails voor stapelbakken, lichtgrijs

- zonder uitrusting en aan beide zijden bruikbaar
- verrijdbaar gereedschapsmagazijn voor kleine onderdelen met legbodemp en handgreep voor eenvoudige hantering
- 2 zwenkwielletjes met blokkering en 2 vaste wielletjes - max. draagkracht 750 kg
- gepoedercoat
- stabiele, tegen omvallen beveiligde, vastgeschroefde staalplaatconstructie met inhaakrails
- met 14 inhaakrails - 1016 mm breed
- Draagkracht 40 kg per inhaakrail
- max. uitrusting van de stapelbakken per inhaakrail: 9 x PS/PP grootte 1, 9 x PS/PP grootte 2, 6 x PS/PP grootte 3, 4 x PS/PP grootte 4
- b = breedte = 1030 mm h = hoogte = 1155 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	783130
GTIN	4007228783131
Douanetarief	94032080
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Gewicht (kg)	39,63

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	39,63
--------------------	--------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------