



Beschrijving:

Brandstofjerrycan STANDARD, 10 l, olijf met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/200/XX/D/BAM13049-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=164 mm b=breedte=333 mm h=hoogte=324 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	812869
GTIN	4007228812848
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	olijf
Volume in L	10
Gewicht (kg)	0,7
D x B x H (mm)	164 x 333 x 324

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	790 x 340 x 355

Brutogewicht VE kg	4,011
--------------------	--------------

Pallet

Aantal kartonnen	18
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,28

Kartonnen dozen per laag	3
Gewicht (kg)	92,198