

fetra

Fahrbare Auffangwanne

für 1 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 45 l, mit Gitterrost
aus Stahl mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus
Stahl mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau

Artikelnummer: 118724



fetra
Transportgeräte



fetra Fahrbare Auffangwanne

für Fasstransport

Fahrbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für Öl
- für 1 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 45 l
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material Gitterrost	Stahl
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Lagerort	unter Dach	Aufbauten	Schiebebügel
Auffangvolumen	45 l	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Bereifung	Polyamid-Bereifung 125 x 38 mm
Gefahrstofffeignung	Öl	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Breite	1000 mm	unterfahrbar	nein
Tiefe	600 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	fahrbar	ja
Oberfläche	pulverbeschichtet	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Farbe	brillantblau // RAL5007	Garantie	10 Jahre
Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost	Gewicht	37 kg

Zubehör

225622



Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau