

Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 985 x 705
mm, Böden aus Holz, 3 Wände (Alu)
mit Tür, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
alu/RAL 5010 Enzianblau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158229



Rollcart Schrankwagen mit Aluminium-Wänden

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 985 x 705 mm
- Böden aus Holz
- 3 Wände (Alu) mit Tür
- mit Doppel-Flügeltür
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu/RAL 5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schiebebügel 1 Stück

Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Aluminium/Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	985 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	705 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1150 mm	elektrisch leitend	nein
Breite	750 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	4 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagenausrichtung	gerade	Farbe	alu/enzianblau // RAL5010
Material Boden	Holz	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	3 Wände (Alu) mit Tür	Gewicht	144 kg
Türtyp	Doppel-Flügeltür		

Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar