

Gedore Red


GEDORE RED R62551419

Schraubendraubereinsatz

1/2" 14 mm Länge 100 mm

Artikelnummer: 248049

GEDORE



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	24 mm	Schlüsselweite 1 [mm]	14 mm
Einsatz-Ø Antrieb	24 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1/2 Zoll
Spitzenlänge	62 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met]	12,5 mm

1000 V isoliert	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
Sicherung	Kugelfangrille	Gesamtlänge [mm]	100 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,22 kg	Material	Chrom-Vanadium-Stahl
VDE zertifiziert	nein	Norm	DIN 3120 - C 12,5 DIN 7422 ISO 1174
Gesamthöhe [mm]	24 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1