

C+P

Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 2120 x 1200 x 815 mm, 4 x 2 Abteile, Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, untergebaute Sitzbank, Leisten aus Kunststoff in RAL9010 Reinweiß, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß, Front mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Classic+



Artikelnummer: 271268



Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank

- Höhe x Breite x Tiefe 2120 x 1200 x 815 mm
- 4 x 2 Abteile
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet

- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- untergebaute Sitzbank
- Leisten aus Kunststoff in RAL9010 Reinweiß
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Front mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Leisten	reinweiß // RAL9010
Schranktyp	Spind	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Abteile	4 Stück	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteile Doppelstöckig (Text)	x 2	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Doppelstöckig	ja	Hutboden	nein
Höhe	2120 mm	Kleiderstange	ja
Sitzhöhe	450 mm	Kleiderhaken	3 Stück
Breite	1200 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Abteillbreite	300 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Tiefe	815 mm	Türanschlag	rechts
Sitztiefe	310 mm	Türöffnungswinkel	110 °
Fächer	8 Stück	Garantie	10 Jahre
Sitzbanktyp	untergebaute Sitzbank	Aufstellung/Montage	Wand
Unterbau	Sitzbank	Titel Schränke	\$B Doppelstöckiger Spind \$S \$M mit Sitzbank
Farbe Unterbau	schwarzgrau // RAL7021	Umweltvorteil (Verpackung)	Spinde von C + P sind aus dem langlebigen Werkstoff Stahl hergestellt, was für Nachhaltigkeit und Stabilität steht. Der Nachhalt
abschließbar	ja	Belüftung	Korpus und Front
Schließsystem	Drehriegelschloss	für Bügelstärke	6-8 mm
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Material Verarbeitung	verschweißt	Türdämpfung	ja
Material Leisten	Kunststoff	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Farbe Korpus	verkehrsweiß // RAL9016	Anlieferung	teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
Farbe Front	verkehrsweiß // RAL9016	Gewicht	73,4 kg

Zubehör

257482		Schuhablageboden, Für Garderobenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 8 x 298 x 465 mm, Aus Kunststoff in schwarz
271444		Visitenkartenhalter, Höhe x Breite 26 x 76 mm, Rückseite selbstklebend, aus Kunststoff in schwarz
271469		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
271474		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
271475		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
271476		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
272038		Flügel Tür mit Lochbild, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl
272040		Flügel Tür, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272052		Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl
272067		Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff