

## Blume Förderanlagen Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,  
Rollendurchmesser 50 mm, Bahn  
Länge x Breite 1 m x 400 mm,  
Achsabstand 75 mm



Artikelnummer: 424594



## Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

### Gerade

Rollenbahn















- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
- Breite 440 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 600 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	600 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	225 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	75 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Stahl	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	50 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	1 m	Rahmenoberfläche	verzinkt

ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	400 mm	Gewicht	18 kg
Breite	440 mm		

## Zubehör

126202		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404327		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
405057		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
426261		Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 75 mm
426363		Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 50 mm, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 75 mm
426487		Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 50 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm, Achsabstand 75 mm, mit Scharnieren und Handgriff
428609		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428664		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428711		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428755		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428799		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428835		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429226		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m
429237		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m

510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510326		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau