

Cordon DRAKA Cat.6 (Classe E) S/FTP H, orange, 7 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.05.2075 |
| Constructeur | Draka Holding |
| Référence constructeur | 21.05.2075 |
| EAN (pièce unique) | 7611990758906 |



DRAKA UC900 SS27: cordon flexible de grande qualité avec blindage spécifique pour une utilisation jusqu'à 250Mhz

- Cordon blindé confectionné avec connecteurs RJ45 blindés HiRose TM21, protection antipliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1
- Structure: Câble de type S/STP (piMF)
- Impédance: 100Ω
- Conducteur: 8 fils AWG 27/7 tresse de cuivre étamé
- Diamètre extérieur nominal 5,9mm
- Blindage global: tresse en cuivre étamé
- Code couleur: blanc-vert/vert, blanc-orange/orange, bleu/blanc-bleu, blanc-brun/brun
- Remarque: Version anti-halogène

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré d'utiliser les éléments suivants:

- Câble DRAKA UC900 4P, réf. 21.05.4042/3, boîtier de raccordement TELEGÄRTNER AMJ-45 8/8 UP/50, réf. 25.16.8650 ou 25.16.8658, panneau de brassage 19" TELEGÄRTNER MPP24-HS, réf. 26.11.0526, et cordon DRAKA UC900 S/FTP avec connecteur HiRose TM21, réf.

Caractéristiques techniques

Constructeur Draka Holding

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/FTP-PiMF |
| Couleur | orange |
| Longueur | 7 m |
| Type de protection | PiMF |
| Qualité de transmission | Cat6 / Class E |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 27 |
| Type de fils | Tresse |
| Couleur (douille) | orange |
| Ø externe du câble | 5,9mm |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | HiRose TM21 |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Largeur du colis | 270 mm |
| Profondeur du colis | 290 mm |
| Poids du paquet | 0.252 kg |