

Cordon KERPEN Cat.6A (Classe EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LSOH, rouge, 20 m

Numéro d'article 21.08.9591
Constructeur KERPEN DATACOM
Référence constructeur 21.08.9591



KERPEN DATACOM F6-90 S/F LSOH, Hirose TM31 Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée

- Cordon confectionné avec blindage spécial
- 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM31 classe EA et protection anti-pliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé, chaque paire étant séparément blindée
- Manteau extérieur anti-halogène (FR/LSOH)

Structure:

- Câble type S/FTP (PiMF)
- Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
- Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
- Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
- Blindage global: tresse en cuivre étamée
- Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

Caractéristiques techniques

Constructeur KERPEN DATACOM

| | |
|---|--------------------|
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/FTP-PiMF |
| Couleur | rouge |
| Longueur | 20 m |
| Type de protection | PiMF |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 27 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Attribution | EIA/TIA 568B |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | enfiché |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | HiRose TM31 |
| Hauteur du colis | 40 mm |
| Largeur du colis | 240 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Poids du paquet | 0.679 kg |