

Artikelnummer: 129756

Kurzbeschreibung: Doppelstirnwagen mit 2 Klappbügeln, 720 x 450 mm

Langbeschreibung: Doppelstirnwagen mit 2 Klappbügeln, 720 x 450 mm: Schiebebügel auf Plattform klappbar. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).
Ladefläche: B 720 x T 450 mm
Außenmaße: B 800 x T 450 mm
Ladeflächenhöhe: 190 mm
Tragkraft: 150 kg
Eigengewicht: 21 kg



Schiebegriffhöhe: 900 mm
Rad a'Ëœ: 125 mm

EAN/GTIN: 4250448500242