

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Artikelnummer **GTIN**
 EO10310102 4015120310102

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 82	Phi 3750 lm	96 lm/W	UGR ≤ 25	IP65
--------	---------------	-----------	----------------	---------	-------------	------



Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1265mm
- EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß)

Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Feuchtraumleuchte
Lieferumfang	4x Montageschrauben, 4x Dübel, 2x Montageklappen, 1x Kabeldurchführung
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	5

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 1265 mm x Breite 130 mm x Höhe/Tiefe 88 mm
Gewicht	2332 g
Werkstoff	UV-beständiger Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
------------------	--------

Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	20,6 A / 303 µs
Ableitstrom	0,062 mA
Standby-Verbrauch	0 W

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	39 W
Lichtstrom	3750 lm
Lichtausbeute	96 lm/W
Farbtemperatur	4100 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	4 SDCM
Color Quality Scale	≥ 81
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	85000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	55000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	25000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65


Artikelnummer

EO10310102


GTIN

4015120310102


Maßzeichnung



Lichtverteilung



Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1265mm
- Sehr gute Lichtqualität
- Lebensdauer L80B50 bei 25 °C: 55000 h
- Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)