


## 19" Netzwerkschrank Eco, (B)600 x (T)800 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** verschraubt
- **Schutzart:** IP20
- **Fronttür:** abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbare & verschließbare Seitenteile
- **Rückwand:** abnehmbare & verschiebbare Rückwand
- **Kabelführungen:** Kabelöffnung im Dach & Boden
- **Eigenschaften:** 1,0 - 2,0 mm Stahl • Ausschnitt für Dachlüfter • 2 Paar tiefenverstellbare verzinkte 19" Profile • höhenverstellbare Standfüße
- **Oberfläche:** elektrostatische Pulverbeschichtung / verzinkte Profilrahmen
- Lieferung erfolgt vormontiert (zerlegbar) inkl. 2 Schlüsseln

### Anwendungsbeispiele:

- für Netzwerk- und Datentechnik oder Audio/Video-Systeme



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, lichtgrau (RAL7035)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, lichtgrau (RAL7035)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, schwarz (RAL9005)



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank Eco, schwarz (RAL9005)

| Produkt                 | Einbauhöhe | Ausführung | Belastbarkeit | Breite x Tiefe | Höhe     | Farbe     | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|-------------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------|-----------|-------------------|----------------|
| 19" Netzwerkschrank Eco | 22 HE      | Glastür    | 600 kg        | 600 x 800 mm   | 1.144 mm | lichtgrau | D22E68G           | 11117154       |
|                         | 26 HE      | Glastür    | 600 kg        | 600 x 800 mm   | 1.144 mm | schwarz   | D22E68B           | 11117149       |
| 26 HE                   |            | Glastür    | 600 kg        | 600 x 800 mm   | 1.322 mm | lichtgrau | D26E68G           | 11117155       |
|                         | 26 HE      | Glastür    | 600 kg        | 600 x 800 mm   | 1.322 mm | schwarz   | D26E68B           | 11117150       |