

fetra châssis roulant

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 300 mm, plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc, structure coloris bleu, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein

lot 2 pièce

Numéro d'article: 119202



fetra
Transportgeräte



fetra Plateau roulant

Force 250 kg

châssis roulant

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 300 mm
- plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc
- structure coloris bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	couleur	bleu
type de rouleur	châssis roulant	barre directrice	non
charge	250 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
norme européenne	non	pneumatique	caoutchouc plein
longueur de plateau	600 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur de plateau	300 mm	Ø de roue	100 mm

matériau de plateforme	contreplaqué	garantie	10 années
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	Poids	10 kg