

Lacont

armoire haute sécurité

storeLAB SiS Typ 30/600

Convient pour substances dangereuses pour l'eau, caustiques, toxiques et inflammables, chambre ardente testée de type 30, hauteur x largeur x profondeur 1935 x 595 x 595 mm, porte à battants, butée de porte à droite, 3 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1007 jaune narcisse

storeLAB



Numéro d'article: 144715



Lacont Armoire haute sécurité storeLAB SiS Typ 30/600

armoire haute sécurité

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, caustiques, toxiques et inflammables
- chambre ardente testée de type 30



- hauteur x largeur x profondeur 1935 x 595 x 595 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1600 x 475 x 515 mm
- structure en acier
- porte à battants, butée de porte à droite
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- avec dispositif de blocage de porte
- butée de porte à droite
- fermeture automatique des portes et des conduites d'évacuation d'air grâce à un mécanisme thermique
- 3 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée
- Réglable au pas de 32 mm
- volume de rétention du bac de rétention 22 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- raccord de ventilation via tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
- soubassement socle de manutention et vis de mise à niveau
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1007 jaune narcisse
- construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
- répond aux exigences TRGS 510





Détails techniques










type de meuble	armoire	coupe-feu	chambre ardente testée de type 30
type de stockage de produits dan	armoire	raccordement de ventilation armo	tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
type d'armoire	armoire haute sécurité	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	couleur du corps	gris clair // RAL7035
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, caustiques, toxiques et inflammables	couleur de la face avant	jaune narcisse // RAL1007
hauteur	1935 mm	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur intérieure	1600 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	595 mm	verrouillable	oui
largeur intérieure	475 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	595 mm	type de porte	porte à battants
profondeur intérieure	515 mm	Butée de porte	à droite
équipement armoire	tablettes, tablette de rétention	équipement porte	dispositif de blocage de porte
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	soubassement	socle de manutention et vis de mise à niveau
type tablette/niveau	tablette en acier	certification ASR	marquage selon ASR A1.3
type tablette/niveau (dernier ni	tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée	certification normes DIN/EN	construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
tablette réglable au pas	32 mm	certification TRbF	exploitation conf. à TRbF 20-L
tablette de rétention	oui	certification TRBS	raccordement à la terre selon TRBS 2153 (éviter les sources d'inflammation)
volume de rétention de	22 l	certification TRSG	répond aux exigences

la tablet		TRGS 510
construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR	Poids 147 kg
équipement de sécurité armoire	fermeture automatique des portes et des conduites d'évacuation d'air grâce à un mécanisme thermique	

Accessoires

149135		embout d'adaptation pour système de circulation d'air pour armoire pour produits dangereux
408040		tablette en acier pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 595 x 595 mm, en acier

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
509033		boîte pour couverture antifeu avec couverture, pour départ de feu, hauteur x largeur x profondeur 313 x 308 x 159 mm, boîtier en acier, plafond en tissu de verre
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525753		symbole de danger, facilement inflammable, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural