

Rollcart chariot de bureau

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
500 mm, châssis avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair, roues avec
bandage TPE

Numéro d'article: 158384



Rollcart Chariot de bureau

Avec 2 parois pleines

chariot de bureau





- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 930 x 1180 x 500 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | pneumatique | TPE |
| type de chariot | chariot pour classeurs | Ø de roue | 125 mm |
| longueur de plateau | 1000 mm | roulement | roulement rainuré à billes |
| largeur de plateau | 500 mm | matériau de boîtier | acier |
| hauteur | 930 mm | conducteur d'électricité | non |

| | | | |
|----------------------|---------|---------|-------------------------|
| nombre de plateaux | 3 pièce | poignée | 1 pièce |
| charge | 150 kg | surface | finition peinture époxy |
| matériau de finition | soudé | couleur | gris clair // RAL7035 |
| longueur | 1180 mm | Poids | 42 kg |
| largeur | 500 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 158400 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158407 |  | 4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158410 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158414 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |