


META

rayonnage à palettes - rayonnage suivant MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 2700 x 2785 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 9 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 162131



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage suivant

rayonnage à palettes - rayonnage suivant


- hauteur x largeur x profondeur 2700 x 2785 x 1100 mm
- charge maximale par élément 3100 kg
- charge max. par tablette 1550 kg
- 9 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- force par palette 500 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- Produit livré démonté

- 5 années de garantie
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/2





Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de meuble | rayonnage | utilisation | bilatéral |
| type de rayonnage | rayonnage à palettes | type tablette/niveau | traverses |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | stabilité des tablettes / niveau | profilés en caisson fermés |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2700 mm | surface de traverses | avec revêtement en plastique |
| largeur | 2785 mm | couleur traverse | orangé rouge // RAL2001 |
| profondeur | 1100 mm | exécution couleur | orangé rouge/galvanisé // RAL2001 |
| charge maxi par tablette | 1550 kg | livraison | démonté |
| charge maxi par élément | 3100 kg | certification | GS |
| emplacement | 9 pièce | garantie | 5 années |
| niveaux de stockage | 3 pièce | certification RAL-RG | RAL-RG 614/2 |
| entreposage | longitudinal | Poids | 66,245 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 509084 |  | rayonnage à palettes - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2700 x 2870 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 9 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge |
|--------|---|---|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213058 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |