

C+P

armoire universelle

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 205367

ERGO



C+P Armoire universelle ERGO

armoire universelle




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm
- force par plateau 70 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 15 mm
- porte à double battant
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
- ouverture via poignée combinée

- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie




Détails techniques







type de meuble	armoire	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type d'armoire	armoire universelle	soubassement	socle
type de porte	porte à double battant	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1200 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	110 °
charge tablette	70 kg	poignée	poignée combinée
surface de corps	thermolaqué	roulant	non
surface de face avant	thermolaqué	certification	GS
verrouillable	oui	garantie	5 années
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	81,86 kg

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
502983		Armoire superposable pour armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 500 x 1200 x 500 mm, double porte battante avec poignée serrure, angle d'ouverture de la porte 110 °, verrouillable avec serrure à cylindre, corps acier avec thermolaquage, face avant en acier avec thermolaquage
647544		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1200 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose

221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE