

META

rayonnage pour profilés

MINI-RACK

rayonnage départ, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1400 x 800 mm, charge verticale max. 475 kg, charge latérale max. 50 kg, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 225874



META Rayonnage pour profilés MINI-RACK

Pour le stockage vertical de matériaux légers

META rayonnage pour profilés MINI-RACK


- rayonnage départ
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1400 x 800 mm
- charge verticale max. 475 kg
- charge latérale max. 50 kg
- structure en acier
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré démonté

- 5 années de garantie
- Les rayonnages avec des charges en appui doivent être protégés contre le basculement





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de traverses	6 pièce
type de rayonnage	rayonnage pour profilés	matériau	acier
rayonnage modulaire	système à visser	surface de traverses	finition peinture époxy
champ de rayonnage	rayonnage départ	couleur traverse	gris clair // RAL7035
hauteur	3000 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
largeur	1400 mm	garantie	5 années
profondeur	800 mm	livraison	démonté
utilisation	bilatéral	conseil d'utilisation fixation	Les rayonnages avec des charges en appui doivent être protégés contre le basculement
charge latérale max.	50 kg	Poids	55,918 kg
charge verticale	475 kg		

Accessoires

225877		support emboîtable, pour rayonnage pour profilés, longueur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc