

Casco roulette pivotante



force 100 kg, avec bandage TPE,
diamètre 75 mm, moyeu avec Palier
de pivotement, jante en
polypropylène, fixation avec
panneau



Numéro d'article: 243164

roulette pivotante

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 75 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 61,5/56x51,5/46,5 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	100 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	distance trou de vis	61,5/56x51,5/46,5 mm
Ø de roue	75 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue

matériau de jante polypropylène

Poids 0,14 kg