

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 200 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm



BS ROLLEN
INOX

Numéro d'article: 524907

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 200 kg
- diamètre x largeur 150 x 35 mm
- moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec palier lisse
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 52 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	192 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	129 mm
charge	200 kg	trou de moyeu	106 mm

pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	35 mm
Ø de roue	150 mm	portée	52 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	palier lisse	longueur de plaque	129 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	106 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	surface de boîtier	acier inoxydable mat
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	1,2 kg
frein	sans		

Accessoires

524911



roue, force 200 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés