


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm, 12 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526261



THURMETALL



Thurmetall Armoire à tiroirs

Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec cadre pour étiquettes
- 12 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 12x75 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures










- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie


Détails techniques




| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoire | extension tiroir | 100 % |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | tiroir réglable en hauteur | 25 mm |
| matériau | acier | champ d'inscription | cadre pour étiquettes |
| hauteur | 1000 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 805 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 695 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| équipement armoire | tiroirs | verrouillable | oui |
| nombre de tiroirs | 12 pièce | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre x hauteur tiroirs | 12x75 mm | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 75 mm | 12 pièce | poignée | poignée barre |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg | roulant | non |
| grille de compartimentage longit | 50 mm | certification | GS // TÜV |
| grille de compartimentage transv | 30 mm | garantie | 5 années |
| glissière tiroir | rail télescopique | Poids | 124 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 501104 |  | cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 700 mm |
| 501144 |  | kit de bacs de rangement, composé de 30 bacs, 18 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 700 mm |
| 501157 |  | kit de bacs de rangement, composé de 21 bacs, 21 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 700 mm |
| 501167 |  | insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur 700 mm, en noir |
| 501171 |  | tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur x profondeur 700 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite |
| 532138 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm |
| 532139 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
|--------|---|--|

| | | |
|--------|---|--|
| 194847 |  | <p>revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris</p> |
| 520197 |  | <p>boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé</p> |
| 974176 |  | <p>bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge</p> |