



¹ d ₁	² l ₁ ±1	a	b	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	t
30	300 350 400 500 600 700 1000	57	38	M 10	60	78	23	12	17

Ausführung

Griffrohr

Wandstärke 1,5 mm

• Aluminium

- kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

- eloxiert, naturfarben

• Edelstahl 1.4301

geschliffen, matt glänzend

● SW

● EL

● NG

Endstücke

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur bis 100 °C

• schwarz, matt

• Gewindebuchse Messing

RoHS

Bei Bügelgriffen GN 667.2 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Hinweise

GN 667 Bügelgriffe (Montage von der Bedienseite)

Seite

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 667.2-30-1000-NG

1	d ₁
2	l ₁
3	Oberfläche