

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 400 mit Glasschiebedeckel

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D400 mit geradem Glasschiebedeckel aus Sicherheitsglas (Tempered glass), bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 410 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur Selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit geradem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 921043
GTIN: 4059395041125



Produktvorteile:

- Betriebsleuchte
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- Kältemittel R 290
- Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt
- Analoges Thermometer
- Manuelles Thermostat
- Steckschloss
- Manuelle Abtauung
- Rückseitiger Tauwasserablauf
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung
- Maximal können 5 Körbe eingebracht werden

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	D 400
Abmessungen außen:	
Breite	1305 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	890 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1180 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	665 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Aluminium, gehämmert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,39 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	Rollen, Steckschloss, 1 Korb
SWS	Ja

Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Höchste Umgebungstemperatur	40 °C
Bruttoinhalt	405 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	319 l
Energieverbrauch im Jahr	978 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,2
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	C1
EPREL Registrierungsnummer	1406787
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



978 kWh/annum



319 L



-18°C



≤ 40 °C

8102/6102

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für D 200 - D 500
für D 200 bis D 500

GTIN: 4059395058147

Artikel-Nr.: 6041218

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de