

Artikelnummer: 91963

Kurzbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 1-teilig, 0,4 mm starke Folie, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, blau/dunkelgrün

Langbeschreibung: Mobile Schweißerschutzwand, 1-teilig, 0,4 mm starke Folie, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, d.grün oder rot: Sorgen Sie durch die Aufstellung dieser 1-teiligen Schweißerschutzwand für zusätzliche Sicherheit im Arbeitseinsatz. Dafür ist sie mit einem 0,4 mm starken Folienvorhang ausgestattet, welcher den Anforderungen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen entspricht. Die Folie wird einfach mittels eines Metallhakens am oberen Vierkant-



Stahlrohr des pulverbeschichteten, farblich in Blau gehaltenen Gestells befestigt. Darüber hinaus ermöglichen 4 integrierte Vollgummi-Lenkrollen (davon 2 feststellbar) den völlig standortflexiblen Einsatz der Schutzwand. Die Rollen besitzen jeweils einen Durchmesser von 80 mm und eine Breite von 25 mm. Die mobile und 1-teilige Schweißerschutzwand mit Folienvorhangbespannung besitzt 3 Jahre Garantie und ist wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie verfügbar. Die Abmessungen betragen in beiden Fällen B 2100 x H 1920 mm, die Bodenfreiheit beläuft sich jeweils auf 250 mm. Weitere Details: 1-teilige Folienvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweißarbeiten 4 Vollgummi-Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 feststellbar Folie wird mittels Metallhaken am oberen Rohr befestigt Folie entspricht DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen) Wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich Foliendicke: jeweils 0,4 mm Bodenfreiheit: jeweils 250 mm Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet Farbe Gestell: jeweils blau Maße Lenkrollen: jeweils \varnothing 80 x B 25 mm Abmessungen: jeweils B 2100 x H 1920 mm Garantie: jeweils 3 Jahre

EAN/GTIN: 4250616425940