

Productinformatie

67 05 140

Kracht-voorsnijtang

DIN ISO 5748

- Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad
- Hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	67 05 140
EAN	4003773017929
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	176 g
Afmetingen	140 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5748
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,1 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 1,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

