

KERN


balance à bascule

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 318 x 308 mm,
plage de pesage entre 0 et 35 kg,
Lisibilité par incréments de 10 g

Numéro d'article: 158971



KERN



KERN Balance plateforme

KERN balance à bascule

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 318 x 308 mm
- plage de pesage entre 0 et 35 kg
- Lisibilité par incréments de 10 g
- hauteur x largeur x profondeur 75 x 318 x 308 mm
- Avec les fonctions réglage, (CAL), quantité, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, Hold, Pre-Tare
- équipé de affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible




Détails techniques

type de balance balance à bascule

alimentation adaptateur secteur
230V/50 Hz, alimentation
sur piles possible

matériau de plateforme	acier inoxydable	équipement balance	affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
largeur de plateforme	318 mm	hauteur	75 mm
profondeur de plateforme	308 mm	largeur	318 mm
plage de pesage	0-35 kg	profondeur	308 mm
lisibilité	10 g	fonction de comptage des pièces	oui
balance fonctions	réglage, (CAL), quantité, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, Hold, Pre-Tare	étalonnage	oui
indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions	Poids	5,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample