

## **VARIOfit** **chariot à plateaux**

force 500 kg, avec 4 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1200 x  
800 mm, plateau(x) en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203070



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Chariot à plateaux lourd**

### **4 plateaux en bois**

chariot à plateaux

- force 500 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds



- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

|                         |                        |                          |  |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| appareil de manutention | chariot de manutention | conducteur d'électricité | non  |
| type de chariot         | chariot à étagères     | rabattable               | non  |
| charge                  | 500 kg                 | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes    |
| longueur de plateau     | 1200 mm                | pneumatique              | TPE  |
| largeur de plateau      | 800 mm                 | Diamètre de roue         | 200 mm   |
| nombre de plateaux      | 4 pièce                | roulement                | roulement à billes                             |
| matériau plateau(x)     | bois                   | disposition des roues    | rectangulaire                                  |
| force plateau           | 200 kg                 | équipement roue          | roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds |
| alignement de niveaux   | droit                  | surface                  | finition peinture époxy                        |
| hauteur                 | 1220 mm                | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010                       |
| matériau                | acier                  | garantie                 | 12 années                                      |
| matériau de finition    | soudé                  |                          | 1 pièce  |
| norme européenne        | non                    | Poids                    | 88 kg  |
| rehausses               | aucune                 |                          |  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203025 |  | plateau pour chariots à dossier, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203072 |  | 4 roulettes pivotantes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 203075 |  | tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4   |
| 203076 |  | tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4  |
| 203078 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 203079 |  | 4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 203082 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                             |
| 203087 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                                     |
| 203088 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                                     |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203089 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203724 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                      |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149743 |    | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein  |
| 203396 |    | marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort                  |
| 215911 |    | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |    | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9   |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique  |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm   |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |