

## montagetafel

hoogte x breedte x diepte 850 x 1000 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 218967



## Werktafel

### Grondelement

montagetafel















- hoogte x breedte x diepte 850 x 1000 x 750 mm
- draagvermogen 500 kg
- bladdikte 40 mm
- grondelement
- blad van beuken-multiplex
- 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- U-profiel
- met stelschroeven
- 3 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	tafel	vorm onderstel	4-voetonderstel
type tafel	montagetafel	materiaal onderstel	staal
tafelement	grondelement	oppervlak onderstel	gemoffeld
hoogte	850 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1000 mm	buisvorm	U-profiel

diepte	750 mm	onderbouw	stelschroeven
draagvermogen	500 kg	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	nee	uitvoering	licht frame
elektrisch geleidend	nee	garantie	3 jaar
materiaal plaat	beuken-multiplex	gewicht	41 kg
dikte plaat	40 mm		

## Gerelateerde Producten

219799		aanbouwtafel, voor montage, hoogte x breedte x diepte 850 x 1000 x 750 mm, draagvermogen 500 kg, blad van multiplex Geslepen in decor beuken, 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs, U-profiel
504790		legbord voor montage, breedte x diepte 1000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504808		schuin legbord voor montage, breedte x diepte 1000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504814		geperforeerde plaat voor montage, hoogte x lengte 400 x 1000 mm, in RAL7035 lichtgrijs
521680		legbord voor montage, breedte x diepte 1000 x 300 mm
521686		staander voor opbouwconstructies, hoogte 850 mm, van staal
521688		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1300 mm, van staal
524515		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1100 mm, van staal
590866		legbord voor montage, breedte x diepte 1000 x 500 mm
590913		afrollijst voor montage, hoogte x diepte 90 x 15 mm, van hout
590968		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
590979		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, hoogte 350 mm, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
591086		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 120 mm
591111		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 240 mm

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218978		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1250 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs