

## hofs

### RVS stelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1500 x 1000 x 500 mm, vaklast 200 kg, 4 niveaus met RVS legbord, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk

Artikelnummer: 220746



hofs  
REGALSYSTEME



### hofs RVS schroefstelling

#### Aanbouwstelling

RVS stelling - aanbouwveld

- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1500 x 1000 x 500 mm
- veldlast 800 kg
- vaklast 200 kg



- vakbreedte 1000 mm
- 4 niveaus met RVS legbord
- C-vormige langsdragers met 3-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- zeer stabiel dankzij hoekplaten
- constructie van RVS
- staander met voetplaat
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de hoekstaanders met omgezette voetplaat worden aan de vloer vastgeschroefd

## Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	RVS legbord
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakbreedte	1000 mm
stellingveld	aanbouwveld	gebruik	tweezijdig
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	RVS 1.4301	kleur uitvoering	RVS
stabiliteit/versteving/schoren	hoekplaten	onderbouw	voetplaat
hoogte	1500 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
breedte	1000 mm	levering	gedemonteerd
diepte	500 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vaklast	200 kg	garantie	5 jaar
veldlast	800 kg	gewicht	25,016 kg
legborden / schappen aantal	4 stuks		

## Gerelateerde Producten

220779



RVS legbord voor inhaak-/schroefstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 200 kg