

## chariot à plateaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 900 x 600 mm

Numéro d'article: 221069



## Chariot à plateaux

pour un transport rapide dans l'atelier





chariot à plateaux

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 900 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 995 x 900 x 600 mm
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	600 mm
type de chariot	chariot à étagères	matériau	acier
charge	250 kg	matériau de finition	soudé
longueur de plateau	900 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	600 mm	Sens de la poignée	vertical
nombre de plateaux	2 pièce	rabattable	non
surface plateau(x)	antidérapant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
alignement de niveaux	droit		2 pièce
hauteur	995 mm	Poids	21 kg
longueur	900 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm