


Hymer Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 0,4 m, 2 treden met profiel (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 224586



Hymer Verrijdbare bordestrap

Onderhoud en bediening van de machine gemakkelijk gemaakt

Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 0,4 m
- Voor een werkhogte tot ca. 2,4 m
- trap eenzijdig
- 2 treden met profiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 600 x 250 mm
- uitlading 0,78 m
- van aluminium
- trede-boomverbinding geschroefd
- met 2 wielen
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 14,5 kg



- conform DIN EN 14183
- 10 jaar garantie
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	uitlading	0,78 m
materiaal	aluminium	belastbaar tot	150 kg
gebruik	eenzijdig	sport-/dwarsverbinding	geschroefd
hoogte sokkel	0,4 m	verrijdbaar	ja
diepte sokkel	470 mm	ladder uitrusting	2 wielen
treden aantal	2	norm	DIN EN 14183
type trede/sport	treden met profiel	levering	voorgemonteerd
werkhoogte	2,4 m	garantie	10 jaar
breedte treden	600 mm	gewicht	14,5 kg
diepte trede	250 mm		