

## magazijnstelling - aanbouwveld

ISIPACK©

ISIPACK©, hoogte x breedte x diepte  
2000 x 1010 x 435 mm, vaklast 125  
kg, 4 niveaus met Stalen bodem,  
gebruik eenzijdig - ontworpen voor  
plaatsing tegen een wand,  
staanders met  
corrosiebeschermende zinklaag,  
niveaus met corrosiebeschermende  
zinklaag

Artikelnummer: 225211



## Magazijnstelling ISIPACK©

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 435 mm
- veldlast 500 kg
- vaklast 125 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- Leveringstoestand gedemonteerd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

## Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	1000 mm
stellingtype	magazijnstelling	vakdiepte	400 mm
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingveld	aanbouwveld	gebruik	eenzijdig
materiaal	staal	legbord-/niveautype	Stalen bodem
hoogte	2000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1010 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	435 mm	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren
vaklast	125 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	500 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	20,1 kg