

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 80 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243667

Roulette pivotante avec frein total

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 80 mm
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	Longueur de moyeu	47 mm
Diamètre de roue	80 mm	distance trou de vis	80/75x60/55/48 mm

matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	1,75 kg