

a.m.p.e.r.e. aanrijdbeschermingsplank Rack Mammut®



element: leuning, hoogte x lengte
1100 x 8000 mm, Absorbeert
botsenergie en voert deze af, van
polyolefine in geel, fixering via
bodemplaat met grondankers



Artikelnummer: 254295



aanrijdbeschermingsplank

- geschikt voor de visuele markering van verkeerswegen
- element: leuning
- hoogte x lengte 1100 x 8000 mm
- buisdiameter 140 mm
- Absorbeert botsenergie en voert deze af
- van polyolefine in geel
- fixering via bodemplaat met grondankers
- levering inclusief montagemateriaal




Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	diameter buis	140 mm
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	buisvorm	ronde buis
type aanrijdbescherming	aanrijdbeschermingsplank	bevestigingstype	bodemplaat
element	leuning	aanrijdbeveiliging functie	Absorberend
geschikt voor (gebruik)	verkeerswegmarkering	materiaal	polyolefine
hoogte	1100 mm	kleur aanrijdbescherming	geel
lengte	8000 mm	inhoud levering	inclusief

		montagemateriaal
diameter	90 mm	gewicht 207,46 kg

Gerelateerde Producten

254297		aanrijdbeschermingsplank, element: balustradedeur, aanbouw links, hoogte x breedte 1100 x 1000 mm, van polyolefine in geel, fixering via bodemplaat met grondankers
--------	---	---

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221380		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 8
224768		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 1000 mm, hout-steel, voor fijn stof
227876		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 45, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
235589		werkplekmat, mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1520 x 910 mm, Van rubber met geperforeerd oppervlak in zwart, antislip
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
242154		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, Ø 180 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 93 x 80 mm