

Kappes magazijnbak RasterPlan® Favorit

hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x
160 / 140 mm, van polyethyleen in
geel

Artikelnummer: 323305

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Zichtbak RasterPlan® Favorit

magazijnbak




- hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm
- van polyethyleen in geel
- eenvoudig transport door verstevigde verzonken greep
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- met etikethouder voor belettering
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C
- met stapelrand stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie



Technische details

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| baktype | magazijnbak | stapelbaar door | stapelrand |
| euronorm | nee | vloerconstructie | gesloten |
| hoogte | 75 mm | bodemversteving door | verstevigingsribben |
| breedte | 105 mm | greep | verstevigde verzonken greep |
| diepte | 160 mm | beletteringsveld | etikethouder |
| bodemdiepte | 140 mm | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| materiaal | polyethyleen | temperatuurbereik | -40 tot +80 °C |
| recyclebaar | ja | kleur | geel |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen | garantie | 5 jaar |
| geschikt voor rollenbanen | ja | maat | 7 - HxBxD 75x105x160/140 mm |
| stapelbaar | ja | gewicht | 0,12 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101485 |  | oplegdeksel, van polyethyleen, voor magazijnbak, breedte x diepte 105 x 140 mm, in transparant |
| 209211 |  | etiket voor magazijnbak, voor maat 7, in transparant |
| 978406 |  | etiket voor magazijnbak, voor maat 7, in wit |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144768 |  | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat |
| 203969 |  | tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden |
| 215704 |  | gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9 |
| 223711 |  | balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant |
| 407892 |  | universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs |
| 504490 |  | sleufplaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm, in liggend formaat |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504734 |  | <p>werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen</p> |
| 522344 |  | <p>kast met sleufplaat, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs</p> |
| 529885 |  | <p>magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag</p> |