


## strokengordijn

hoogte 1600 mm, strookbreedte 300 mm, 3 mm dik, overlapping 50 mm (komt overeen met een aandeel van 33 %)

Artikelnummer: 526300



## Strokengordijn

strokengordijn

- hoogte 1600 mm
- strookbreedte 300 mm, 3 mm dik
- overlapping 50 mm (komt overeen met een aandeel van 33 %)
- strook van PVC in blauw-transparant
- met goede isolatie tegen warmte en kou
- geluiddemping 30 dB
- temperatuurbestendig van -5 tot +60 °C
- ophanging van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details

uitrusting werkplaats	strokengordijn	geluiddemping	30 dB
hoogte	1600 mm	temperatuurbestendigheid	-5 tot +60 °C
breedte strepen	300 mm	materiaal gordijn	PVC
materiaaldikte	3 mm	kleur gordijn	blauw-transparant
overlapping	50 mm	materiaal ophanging	plaatstaal
gedeeltelijke overlapping	33 %	oppervlak ophanging	verzinkt
isolatie	warmte-/koude-isolatie	gewicht	12,5 kg

## Gerelateerde Producten

526353



schuif gordijn, bevestiging voor de val, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar