

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x
752 x 304 mm, veldlast 800 kg /
vaklast 80 kg, 8 niveaus met Stalen
bodem, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders verzinkt met slag-
en krasbestendige poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt
met slag- en krasbestendige
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 527808



Das Lagersystem



META Schroefstelling

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 752 x 304 mm
- veldlast 800 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 8 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand

- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	magazijnstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	stabiliteit / versterking / vers	lengte-/diepterichting
breedte	752 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	304 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	800 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	8 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	750 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	300 mm	gewicht	20,839 kg
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand		

Dit past ook bij ...

213052



tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217213		<p>EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken</p>
227961		<p>aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart</p>
991798		<p>bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit</p>