

**HT handbediende verrijdbare heftafels****HT-25 / HT-100**

De ergonomische oplossing voor het op werkhoogte brengen van onderdelen en gereedschappen bij werkzaamheden aan machines.

Type HT : handbediende heftafel.

Type D : dubbele schaar voor nog meer hefhoogte.

**Kenmerken**

- Volgens EN 1570.
- Hydrauliek met overloopsysteem voor meer veiligheid.
- Voetpedaal voor heften.
- Controleerbare daalsnelheid d.m.v. bedieningshendel.
- REMA verrijdbare heftafels zijn uitgevoerd met twee vaste wielen en twee zwenkwielen met rem.
- HT-15 is uitgevoerd met inklapbare duwbeugel, overige types hebben vaste duwbeugel.

**HT-15****HT-15 ingeklapt****HT-D dubbelschaar**

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen plateau (mm)	Plateau hoogte min. (mm)	Plateau hoogte max (mm)	Hendelhoogte (mm)	Wieldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HT-15	150	700 x 450	260	765	1000	100	41	3460015
HT-25	250	815 x 500	310	910	1100	125	78	3460025
HT-50	500	1010 x 520	420	1010	1130	150	118	3460050
HT-75	750	1010 x 520	420	1010	1130	150	120	3460075
HT-100	1000	1010 x 520	430	955	1130	150	135	3460100
HT-50D	500	1010 x 520	435	1585	1130	150	168	3460150