

DIGITUS®**Coffret mural 19" Dynamic Basic - 9 U**

- tôle d'acier de 0,8-1,2 mm d'épaisseur, revêtement par poudre
- panneaux latéraux amovibles
- fentes de ventilation pour l'aération et la purge actives et passives
- indice de protection : IP 20
- porte en verre de sécurité verrouillable
- rails profilés de 483 mm (19"), réglables en profondeur
- profondeur d'installation max. : 515 mm
- 3 points de mise à la terre (sol, panneau latéral et porte avant)
- possibilité d'arrivée des câbles par le haut, le bas et l'arrière
- capacité de charge : jusqu'à 60 kg
- peinture : gris clair (RAL 7035) / noir (RAL 9005)

Exemples d'utilisation :

- idéalement adapté à toutes les applications informatiques et de télécommunication courantes
- pour une utilisation à l'intérieur



Coffret mural 19" Dynamic Basic, gris



Coffret mural 19" Dynamic Basic, noir

Produit	Coffret mural 19" Dynamic Basic, gris				Coffret mural 19" Dynamic Basic, noir			
	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Boîtier mural 19" Dynamic Basic	9 U	porte en verre	60 kg	600 x 600 mm	505 mm	noir	DN-19 09U-6/6-E	11007901
Coffret mural 19" Dynamic Basic	9 U	porte en verre	60 kg	600 x 600 mm	505 mm	gris	DN-19 09U-6/6-E	11004660