

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 700 kg, Bereifung Kunststoff,  
Durchmesser x Breite 200 x 50 mm,  
Nabe mit Edelstahlrollenlager,  
Totalfeststeller, Felge aus Kunststoff,  
Befestigung mit Platte, Länge x Breite  
132 x 110 mm



Artikelnummer: 139501

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 700 kg
- Bereifung Kunststoff
- Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
- Nabe mit Edelstahlrollenlager
- Totalfeststeller
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 132 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 12 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 61 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Rollentyp	Transportgeräterollen	Feststeller	Totalfeststeller
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	700 kg	Gesamthöhe	242 mm
Bereifung	Kunststoff	Radbreite	50 mm
Rad-Ø	200 mm	Ausladung	61 mm

Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	132 mm
Radlager	Edelstahlrollenlager	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x80 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	12 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	3 kg