

## Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 965 x 665 mm, Höhe x Länge x Breite 1065 x 1150 x 720 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Deckel 2-fach klappbar und mit Ösen für Vorhängeschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158223

## Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg

Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 965 x 665 mm
- Höhe x Länge x Breite 1065 x 1150 x 720 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Deckel 2-fach klappbar und mit Ösen für Vorhängeschloss
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Deckel Ausstattung Ösen für Vorhängeschloss

Wagentyp	Kastenwagen	Material Plattform	Holz
Material	Stahl/Holz	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	965 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	665 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	1065 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1150 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	720 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Deckel	ja	Gewicht	78 kg
Deckel Funktion	2-fach klappbar		

## Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---