

## BS-ROLLEN ESD-Lenkrolle

Traglast 120 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 125 x 37 mm, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209058

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Lenkrolle

ESD-Lenkrolle

- Traglast 120 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Durchmesser x Breite 125 x 37 mm
- Naben Länge x Ø 39 x 15 mm
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	155 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenlänge	39 mm
Traglast	120 kg	Nabenbohrung	15 mm
Bereifung	Vollgummi	Radbreite	37 mm

Rad-Ø	125 mm	Ausladung	34 mm
Material Felge	Stahlblech	Lauffläche Eigenschaft	antistatisch
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	105 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	76x56/84x64 mm
elektrisch leitend	ja	Schraubloch Ø	9 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Felge	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Feststeller	ohne	Gewicht	1 kg

## Zubehör

209074		Rad, Traglast 120 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 125 x 37 mm, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen