

## META

### Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 503313



Das Lagersystem



## META Steckregal

### mit Anschlagkante

### Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 336 mm
- Feldlast 900 kg
- Fachlast 80 kg

- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstreben
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details

|                                |                   |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp                       | Regal             | Fachtiefe                        | 300 mm   |
| Regaltyp                       | Lagerregal        | Böden / Ebenen Ausstattung       | Anschlagkante // Sicherheitskantung  |
| Regalsystem                    | Stecksystem       | Nutzung                          | einseitig  |
| Regalfeld                      | Grundfeld         | Böden- / Ebenentyp               | Stahlboden   |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Werkstatt, Archiv | Oberfläche Boden                 | verzinkt   |
| Material                       | Stahl             | Oberfläche Ständer               | verzinkt   |
| Höhe                           | 2000 mm           | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade   |
| Breite                         | 1056 mm           | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstreben   |
| Tiefe                          | 336 mm            | Lieferumfang                     | Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot |
| Fachlast                       | 80 kg             | Farbe Ausführung                 | verzinkt   |
| Feldlast                       | 900 kg            | Anlieferung                      | zerlegt  |
| Böden / Ebenen Anzahl          | 5 Stück           | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen  |
| Fachbreite                     | 1000 mm           | Gewicht                          | 25,4402 kg   |

## Zubehör

503314



Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

213052



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 217213 |  | <p>EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen</p>   |
| 227961 |  | <p>Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz</p> |
| 991798 |  | <p>Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß</p>              |