

## KLW Lutz Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x  
2000 x 800 mm, Tischplatte aus  
Multiplex, Traglast 350 kg,  
Höhenverstellung über Handkurbel,  
4-Fußgestell, Ausstattung: 2  
Schubladen, Gestell mit  
Einbrennlackierung, Front mit  
Einbrennlackierung



Artikelnummer: 504630

## KLW Lutz Werkbank

### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 2000 x 800 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 45 mm
- Traglast 350 kg
- Höhenverstellung über Handkurbel
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 2 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x75 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladenauszug 90 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- 5 Jahre Garantie











## Technische Details

Möbeltyp Tisch

Schubladen Anzahl x Höhe 2x75 mm

Tischtyp	Werkbank	Fronthöhe 75 mm	2 Stück
Gestellform	4-Fußgestell	Schubladentraglast	100 kg
Höhe	750-1050 mm	Auszug Schublade	90 %
Breite	2000 mm	Material Platte	Multiplex
Tiefe	800 mm	Farbe Platte	Buche
Stärke Platte	45 mm	Material Gestell	Stahl
Traglast	350 kg	Oberfläche Gestell	einbrennlackiert
höhenverstellbar	ja	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Höhenverstellung durch	Handkurbel	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Garantie	5 Jahre
Werkbank Ausstattung	2 Schubladen	Gewicht	135 kg
Schubladen Anzahl	2 Stück		

## Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau