

Digitale schakelklokken - Weekschakelklokken

TS-DW1



Code 92656

Productinformatie

- Digitale weekschakelklok voor DIN-rail montage
- 1 kanaal
- Schakelvermogen 16 A
- Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma
- Dag- en weekprogramma
- Functie "impuls"
- 46 geheugenplaatsen (limieten)
- Kortste schakelinterval 1 minuut
- Handmatige permanente modus
- Handbediening
- Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen
- Vrije blokprogrammering
- Automatische omschakeling zomertijd
- Bedrijfsuren- en impulsteller
- Beveiliging door PIN-codering

Technische gegevens

Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: (1 TE) 45 x 18 x 58 mm

Verbruik: ca. 0,7 W

Beschermingsgraad/-


Klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II volgens de regelgeving
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 6 jaar
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +50 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Display-elementen:	Hoogwaardige LC-Display
Aansluiting en kabel:	Schroef aansluitingen (Schroef aansluitingen)
Schakelvermogen:	16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom I_p (20ms) = 30 A
Contacttype:	opening < 3 mm (μ -contact), potentiaalvrij Wisselcontact

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
TS-DW1		92656	4007529926565



Afmetingen 92656



Schakelschema