


# Productdatablad

HDMI / VGA



Artikelnr.

MA A 1173

## HDMI / VGA

(met draagring, schroefbevestiging)

Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

**Reserveonderdeel:**  
adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

## Technische gegevens

### Technische gegevens HDMI

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Standaard:            | HDMI 2.0a  |
| Videoformaten:        | 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video   |
| Koppelstuk:           | HDMI™ type A, 180°   |
| Contactmateriaal:     | verguld  |
| Inbouwdiepte:         | 25 mm  |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C  |
| Montage-instructie:   | Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius. |

### Technische gegevens VGA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Resolutie:            | ≥ 800 x 600 pixels<br>≤ 1280 x 1024 pixels<br>S-VGA compatibel |
| Frequentiebereik:     | ≤ 160 MHz  |
| Contactweerstand:     | ≤ 30 mΩ  |
| Isolatieweerstand:    | ≥ 1.000 MΩ   |
| Doorslagspanning:     | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA                           |
| Steekkracht:          | 43,9 N   |
| Trekkkracht:          | 3,92 N   |
| Steekcycli:           | ≥ 500  |
| Koppelstuk:           | 15-polig D-sub, 180°   |
| Inbouwdiepte:         | 5 mm   |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C  |
| Montage-instructie:   | Montage in diepe inbouwdoos                                    |

## Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

**Kleur:**  
wit

**Materiaal:**  
thermoplast

**P** Kleurendruk mogelijk