

**Armatuurunit variabel - Individual.Lens.Optic gesatineerd - direct/indirect diffuus-stralend - visueel doorlopend**

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Gereedschapsloze bevestiging met in het design geïntegreerde druksluitingen w aarborgt bescherming tegen diefstal en demontage. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect diffuus stralend via Individual.Lens.Optic van gesatineerde PMMA-kunststof. De individuele lensoptiek zorgt voor hoog montagegemak en is onderhoudsvriendelijk door het gemakkelijk te reinigen oppervlak. Het ritme van de 3-rijige individuele lensopstelling is binnen en over de armatuurunits perfect gecoördineerd en zorgt voor een homogene uitstraling in het pand. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkouze en geleitsliften. De armatuurunit is via de multilumen-driver variabel in stappen in te stellen (standaardinstelling: maximale lumen output). Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	18578404150
EAN-nummer	4020863359608
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, F, HACCP DIN 10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 30°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 30°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver, 16-stappen (1 stuks)
Systeemprestaties	53W-30W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	18 stuks/B10, 30 stuks/B16, 31 stuks/C10, 51 stuks/C16

**LICHTTECHNIEK**

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur schakelniveaus (ETM)	7700lm/53W, 7500lm/52W, 7300lm/50W, 7100lm/48W, 6900lm/47W, 6700lm/45W, 6500lm/44W, 6300lm/42W, 6100lm/40W, 5900lm/39W, 5700lm/37W, 5500lm/36W, 5300lm/34W, 5100lm/33W, 4800lm/31W, 4600lm/30W
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
Lichtopbrengst	157lm/W-144lm/W
Stralingshoek	115° (C0) / 110° (C90)
UGR dw./l.	26.5 / 25.9 (53W)

**MECHANIEK**



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
Gewicht (netto)	2kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsysteem

**Maten**

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	37 mm	Hoogte

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/18578404150>



Referentie LED 7700lm/53W 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 90 % / 10 %  
UGR dw./l. 26.5 / 25.9

