

Arena 1200 Wit Medium 9000lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246093527
 EAN: 5703821174534



Elektrisch

System wattage: 57W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 9000lm
 Werkzaamheid: 158 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>70,000
 Min. omgevingstemperatuur: -25°C
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Lens medium
 Bundelhoek: Medium
 UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
 Kleur: Wit (RAL 9010 met 25% glans)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
 Module: 1200
 Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm² doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1194
 Breedte (mm) W: 138
 Hoogte (mm) H: 63
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3.8 / 3.6

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1285 x 148 x 65

