

Beépíthető mikrométer gyorsállítású orsóval

Specifikáció

Síklapúság	0,01mm
Skála	Keménykróm bevonat
Orsóemelkedés	1 mm
Mérési felület	Keményfém betét

Sorozat 152 - Gyorsállítású orsóval 1 mm/ford

Finomállítású beépíthető mikrométer jellemzői:

- 1mm/ford állítás




152-102


152-103

Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Orsóvég	Szár	Szár Ø	Tömeg [g]
152-101	0 - 15	±2	Sík (keményfém)	Sima	12 mm	205
152-102	0 - 25	±2	Sík (keményfém)	Sima	12 mm	230
152-103	0 - 50	±4	Sík (keményfém)	Sima	12 mm	355



152-101



152-102



152-103

(): teljes orsóbehúzással