

**Artikelnummer:** 154799

**Kurzbeschreibung:** Schaar-rollenbanen, baanbreedte 800 mm, met 6 steunen

**Langbeschreibung:** Schaar-rollenbanen, baanbreedte 500 mm:

[ul]<li> Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties

</li><li> Ideaal in combinatie met rollenbanen en

transportbanden </li><li> Neemt in in elkaar geschoven positie

weinig ruimte in - assen met verspringende rollen </li><li>

Bijzonder flexibel omdat de baan in een bocht of S-bocht is te

gebruiken </li><li> In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm) </li><li>

Verrijdbaar met zwenkwieltjes </li><li> Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden)</li><li>

Draagrollen van blauwe kunststof buis (a<sup>o</sup> 50 x 2,8 mm) </li><li> Asafstand: 55 - 130 mm,

al naargelang de uitgetrokken lengte </li><li> Hoogte instelbaar van 700 - 1100 mm, incl.

ondersteunen</li><li> Baanbreedte: 500 mm</li><li> Draagvermogen: 100 kg</li>[ul]

